

MEDICAL COLLECTION



IDEAL PARA

- Profesionales del sector sanidad (enfermeros y enfermeras, pediatras, dentistas, veterinarios...)
- Mantiene el pelo recogido y aparado de la cara, para una mayor comodidad e higiene.
- Recomendado como pieza básica del uniforme para preservar todos los estándares de sanidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



4-WAY
ULTRA STRETCH



95% RECYCLED
POLYESTER

REPREVE



ULTRALIGHT



MOISTURE
MANAGEMENT



QUICK
DRY



POLYGIENE
(antibacterial growth)



COOLING
EFFECT

HEIQ
SMART TEMP

DIMENSIONES



COMPOSICIÓN DEL TEJIDO

95% Poliéster Reciclado.
5% Elastano.

COLNET®

PACKAGING



SIMBOLOS MANTENIMIENTO



COOLNET

Masa laminar: EN 12127:1997		154 g/m ²	± 5 %
Permeabilidad al aire EN ISO 9237:1995		507,31 mm/s	± 10 %
Resistencia térmica (RCT): EN ISO 11092:2014		0,0205 m ² K/W	± 10 %
Resistencia al vapor de agua (RET): EN ISO 11092:2014		2,28 m ² Pa/W	± 10 %
Determinación de la fuerza de rotura y elongación EN ISO 13934-1:2013			
		PROMEDIO DE FUERZA MÁXIMA	PROMEDIO DE ELONGACIÓN
		LONGITUDINAL	290 N ± 10 %
		LONGITUDINAL	195% ± 10 %
		TRANSVERSAL	170 N ± 10 %
		TRANSVERSAL	395% ± 10 %
Resistencia al estallido (después de 5 lavados): EN ISO 13938-1:1999		131 kPa	± 10 %
Determinación de las variaciones dimensionales de los tejidos EN ISO 5077:2008			
		LONGITUDINAL < ±3%	TRANSVERSAL < ±3%
Programa de lavado 4N (Ta=40 ±3°C) según ISO 6330:2012			
Resistencia a la formación de Pilling ISO 12945-2:2001		2 - 3	2000 CICLOS
Escala de 1 a 5. 1 es “Pilling muy severo” i 5 es “Sin formación de Pilling”.			
Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2:2016		>100000 CICLOS	
Presión del ensayo: 9kPa		Hasta que se rompe un hilo	
Rangos de solidez:			
Solidez de las tinturas al lavado EN ISO 105-C06:2010		3 - 4 *	
Solidez del color a la transpiración (Acida & Alcalina): EN ISO 105-E04:2013		ALCALINA	4 - 5 *
		ACIDA	4 - 5 *
Solidez de las tinturas al frote (Seco & Mojado) EN ISO 105-X12:2016		SECO	4 - 5 *
		MOJADO	4 - 5 *
Solidez de las tinturas al agua de mar: EN ISO 105-E02:2013		4 - 5 *	
Solidez de las tinturas a la luz EN ISO 105-B02:2014 Método 2		4**	

* Rango de solidez comprendido entre los valores 1 y 5, en el cual 1 es "MUY DEFICIENTE" y 5 es "EXCELENTE"

** Rango de solidez comprendido entre los valores 1 y 8, en el cual 1 es "MUY DEFICIENTE" y 8 es "EXCELENTE"